



# VIKINI

Диодный лазер  
для эпиляции



# VIKINI

Быстро, эффективно и безболезненно

Диодный лазер VIKINI является произведением высокотехнологичного искусства. Длина волны 808 нм гарантирует равномерное удаление волос. VIKINI подходит для всех типов кожи и волос благодаря различным диапазонам импульсов. Все процедуры на лазере проходят совершенно безболезненно, быстро и эффективно.


## РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

В лазере VIKINI три режима работы FDP, DP1, DP2, которые позволяют специалистам выбрать оптимальный режим (продолжительный, короткий, длинный, смешанный, многоимпульсный) в зависимости от типа кожи и волос клиента. Различные режимы лазерного импульса воздействуют на все типы кожи и волос безболезненно и с высокой мощностью.

### РЕЖИМ DP1 4 лазерных импульса




### РЕЖИМ DP2 Интенсивная многоимпульсная технология



Эксклюзивная функция компании Ilouda  
Интенсивное удаление тонких волос

### РЕЖИМ FDP Быстрая подача импульса



Эффективный режим для быстрого удаления волос на больших участках тела  
7 минут для полного удаления волос на спине  
2 минуты для удаления волос в области подмышек




- Размер пятна 12x11 мм
- Частота импульса до 10 Гц
- **Стабильный**, однородный, качественный луч
- **Мощное** контактное охлаждение



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Лазер работает с высокой мощностью (600 Вт), скоростью (до 10 Гц) и широкой областью воздействия. Диодный лазер VIKINI работает по запатентованной технологии Wave, которая гарантирует одинаково стабильный источник энергии в каждом импульсе. Этой особенностью лазера VIKINI нет в других аппаратах, работающих по технологии квазистатических волн.



ДИОД

КРИСТАЛЛ

Потеря энергии ▼

Плотность потока (J/см²) ▲



### Эффективность & техническое превосходство

Лазер оснащен коллимированной оптической линзой, которая фокусирует высокую энергию на волосяной фолликул, обеспечивая точность воздействия и эффективность процедуры.

### Диод высокого качества

Диод производства Германии гарантирует стабильную мощность и продолжительный срок службы.

### Безболезненно

Контактная система охлаждения (2°C) и прочное сапфировое стекло предотвращает появление болевых ощущений, жжения и ожогов.

### Быстрая подача импульса

Режим FDP - эффективен для быстрой обработки большой площади, до 10 Гц.

**Без дополнительных расходных материалов, низкая себестоимость обслуживания**

### Комфорт и удобство в использовании

Откидной сенсорный дисплей, эргономичный размер, интуитивно понятный интерфейс.





## ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН\*



**Пунит Сараоги**

д.м.н.,  
бакалавр медицины и бакалавр хирургии,  
член Колледжа врачей и хирургов,  
Клиника «Skin and Hair», Мумбаи, Индия

«Я работаю на диодном лазере VIKINI и считаю, что этот аппарат является эффективным и безопасным для долгосрочного удаления волос. Использую режим FDP, поэтому все процедуры на нем практически безболезненны, даже в более чувствительных областях, таких как, в зоне лица, подбородка, колен и бикини. Мы регулярно сталкиваемся с разными типами кожи, и я на своем опыте убедился, что лазер VIKINI безопасен даже для IV и V типов кожи по Фитцпатрику»»

До процедуры



Через 4 процедуры FDP



**Адриан Лим**

бакалавр медицины и хирургии,  
дерматолог и флеболог  
Клиники косметологии, дерматологии  
и флебологии Роял Норт Шор,  
Сидней, Австралия

«Я получил потрясающие клинические результаты, применяя диодный лазер для удаления волос VIKINI. Передовая лазерная технология Ilooda делает передачу энергии точной и четкой»»

До процедуры



Через 4 процедуры



До процедуры



После процедуры



До процедуры




После процедуры



\* Больше отзывов и клинических результатов можно посмотреть на сайте [www.estheline.ru](http://www.estheline.ru)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	808 нм
Выходная мощность	600 Вт
Плотность потока	до 120 Дж/см <sup>2</sup>
Размер пятна	12 x11 мм
Длительность импульса	до 625 мс
Частота повторения импульса	FDP: 5 -10 Гц/ DP1: 1 - 3 Гц/ DP2: 1 - 3 Гц



Эксклюзивный дистрибьютор Ilooda на территории РФ - ICG (International Cosmetic Group)

Москва ул. Баркляя, 6, стр. 3  
Санкт-Петербург ул. Чайковского, 17  
Екатеринбург ул. Блюхера, 45  
Краснодар ул. Космонавта Гагарина, 112, оф. 412

+7 495 445 37 71  
+7 812 565 52 57  
+7 343 363 84 38  
+7 861 202 50 53

[www.icg-group.ru](http://www.icg-group.ru)  
[www.estheline.ru](http://www.estheline.ru)

